


# Cilindar s vlačnom motkom CRDNG-5"- -PPV-A-S6

Broj artikla: 185413

FESTO

otporno na koroziju, toplootporno do 120 °C. Prema ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za prepoznavanje pozicije. S obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 2.000 mm  |
| Promjer klipa                         | 5"  |
| Zasnovano na normi                    | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušivanje                          | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo                         |
| Kraj klipnjače                        | Vanjski navoj   |
| Pogonski tlak                         | 0,6 ... 10 bar  |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno  |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                       |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 120 °C  |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 6.881 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 7.363 N   |
| Pneumatski priključak                 | 1/2 NPT   |
| Material cover                        | Nehrdajući čelični lijev  |
| Material seals                        | FPM   |
| Material housing                      | visokolegirani čelik, nehrđajući  |
| Material piston rod                   | visokolegirani čelik, nehrđajući  |