

Utičnica
MSSD-ZBZC
Broj dijela: 185521

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Pomorska klasifikacija	vidi potvrdu
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa samoreznim vijkom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	Utičnica
Područje pogonskog napona DC	3 V...36 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Trenutna nosivost	1 A
Nazivni presjek vodiča	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Klasa zaštite	IP50
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA