


# Servisna jedinica LFR-1/4-D-MINI-KD

Broj dijela: 185745

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Mini                                                                       |
| Serijska                                              | D.                                                                         |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem                                                     |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                            |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                      |
| Odvod kondenzata                                      | Ručno okretanje                                                            |
| Konstruktivna struktura                               | On-off ventil<br>Regulator filtra s manometrom<br>Sigurnosni on-off ventil |
| Maksimalna količina kondenzata                        | 22 cm³                                                                     |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                     |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                               |
| Radni tlak                                            | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>3 bar...16 bar<br>43.5 psi...232 psi                  |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi              |
| Maks. histereza tlaka                                 | 0.015 MPa<br>0.15 bar<br>2.175 psi                                         |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 730 l/min                                                                  |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi      |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                         |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4]<br>Inertni plinovi      |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                             |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                             |
| Težina proizvoda                                      | 900 g                                                                      |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                            |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                                                                       |

| Svojstvo                | Vrijednost    |
|-------------------------|---------------|
| Pneumatski priključak 2 | G1/4          |
| Materijal za kućište    | Lijevani cink |
| Materijalna školjka     | PC            |