


# Servisna jedinica LFR-1/4-D-MINI-KF-A

Broj dijela: 185770

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Mini                                                                               |
| Serijska                                              | D.                                                                                 |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem                                                             |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                                    |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                              |
| Odvod kondenzata                                      | potpuno automatski                                                                 |
| Konstruktivna struktura                               | Razvodni modul<br>Tlačna sklopka<br>On-off ventil<br>Regulator filtra s manometrom |
| Maksimalna količina kondenzata                        | 22 cm <sup>3</sup>                                                                 |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                             |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                                       |
| Radni tlak                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                            |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                       |
| Maks. histereza tlaka                                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                     |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1050 l/min                                                                         |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                 |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4]<br>Inertni plinovi              |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Težina proizvoda                                      | 1200 g                                                                             |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                                    |

| Svojstvo                | Vrijednost    |
|-------------------------|---------------|
| Pneumatski priključak 1 | G1/4          |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4          |
| Materijal za kućište    | Lijevani cink |
| Materijalna školjka     | PC            |