



Generator vakuuma CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4

Broj dijela: 185877

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	1.4 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum
Radni tlak	2 bar...10 bar
Maksimalni vakuum	85 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	264 g
Električni priključak	Utikač
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Pneumatski priključak 3	Spojna ploča
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij