

Utični spoj **QS-V0-G1/2-10** Broj dijela: 186323

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	9 mm
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (kućište) UL94 V-0 (prsten za otpuštanje)
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	26 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	43 g
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut SW24
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Prsten za otpuštanje u boji	crno
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PBT
Materijal za brtvljenje navoja	Aluminij PBT
Prsten za oslobađanje materijala	PBT
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik Mesing