


Utikač
SEA-GS-7
Broj dijela: 18666

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	17 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje s uzdužnim zupcem
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg7
Promjer kabela	3.3 mm...6 mm
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PBT
Boja kućišta	crno

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za zaključavanje vijkom	PBT
Materijalne brtve	CR FPM
Materijal utikačkih kontakata	Mjed Obložena bijelom broncom