

# Priključni blok CPE18-PRSGO-2

Broj dijela: 187831

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Maksimalni broj položaja ventila        | 2                                                  |
| Pritisak rasprskavanja                  | 3 MPa<br>30 bar<br>435 psi                         |
| Radni tlak                              | -0.09 MPa...1 MPa                                  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Težina proizvoda                        | 170 g                                              |
| Vrsta montaže priključna ploča          | s prolaznim provrtom<br>s H-tračnicom              |
| Pneumatski priključak 1                 | G1/2                                               |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | PA ojačan                                          |