


Razdjelnik kabela ASI-KVT-FK

Broj dijela: 18786

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	7.2 g
Područje pogonskog napona DC	75 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Trenutna nosivost	3 A
Priključni presjek	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-30 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Bronca