

Kabelska utičnica ASI-SD-PG-M12

Broj dijela: 18789

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s preklopnom maticom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	27.6 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica Vijčani terminal
Područje pogonskog napona AC	125 V
Trenutna nosivost	3 A
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Bronca