

Utičnica
MSSD-EB-M12-MONO
Broj dijela: 188024

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Težina proizvoda	13.18 g
Električni priključak 1	Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C
Električni priključak 2	Ravni utikač, M12x1, 2-polni, A-kodiran
Područje pogonskog napona DC	12 V...24 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	12 V...24 V
Trenutna nosivost	0.12 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	transparentan
Materijal za zaključavanje vijkom	Čelik, poniklan
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal utikačkih kontakata	Posrebrana legura bakra Mjed, pozlaćen