

# Cilindar kratkog hoda ADVC-10-10-A-P-A

Broj dijela: 188077

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 10 mm                                                    |
| Promjer klipa                                             | 10 mm                                                    |
| Prigušenje                                                | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano               |
| Položaj montaže                                           | po želji                                                 |
| Način rada                                                | dvoradni                                                 |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača                                        |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                                  |
| Radni tlak                                                | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]       |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B1 / B2-L                                      |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                           |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 40 N                                                     |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 47 N                                                     |
| Pokretna masa                                             | 3.7 g                                                    |
| Težina proizvoda                                          | 35 g                                                     |
| Vrsta montaže                                             | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>neobavezno:        |
| Pneumatski priključak                                     | M5                                                       |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                          |
| Materijalni pokrov                                        | Kovana aluminijska legura<br>eloksirani                  |
| Materijalne brtve                                         | NBR<br>TPE-U (PU)                                        |
| Materijal za kućište                                      | Kovana aluminijska legura<br>anodizirana                 |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani čelik                                     |