

Slobodni hod FLSM-6-R

Broj dijela: 188522

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Smjer rotacije	U smjeru kazaljke na satu
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	0.15 Nm
Težina proizvoda	100 g
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal rukava	Čelik
Materijalna osovina	Čelik