

Usisna hvataljka ESG-6

Broj dijela: 189169

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer vakuumske čašice	6 mm
Položaj montaže	okomito
Posebna svojstva	anti statički
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine s dugim izjednačavanjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 2
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okoline	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)