

Usisna hvataljka ESG-60

Broj dijela: 189177

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer vakuumske čašice	60 mm
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine s dugim izjednačavanjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	okruglo ekstra duboko okrugli plosnati okrugli duboki
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okoline	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan