

Usisna hvataljka

ESG-10X30

Broj dijela: 189188

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina vakuumske čašice	10x30 mm
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine s dugim izjednačavanjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Oblik usisne čašice	ovalni ravni
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Vakuumski priključak	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR