

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HA-2-QS

Broj dijela: 189195

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
volumen	0.501 cm ³
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 2
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	12 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	Promjer 4 mm
Vakuumski priključak	QS-6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik