

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HC-6-G

Broj dijela: 189222

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Držač usisne čaše za kompenzaciju visine | 20 mm |
| Nazivna veličina | 10 mm |
| volumen | 11.537 cm ³ |
| Položaj montaže | okomito |
| Konstruktivna struktura | Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine |
| Dodjela držača usisnih čaša | Veličina 6 |
| Operativni medij | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 472 g |
| Vrsta montaže | sa sigurnosnom maticom |
| Usisni nastavak | M20x2 |
| Vakuumski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Držač materijala | Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik |