

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HCL-4-QS

Broj dijela: 189229

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	20 mm
Nazivna veličina	3.4 mm
volumen	1.78 cm ³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	47 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	M6
Vakuumski priključak	QS-6
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR Čelik
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik