

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HE-1-M3

Broj dijela: 189253

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	1.2 mm
volumen	0.04 cm ³
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 1
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem bez vakuumskog priključka
Usisni nastavak	Promjer 3 mm
Vakuumski priključak	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	Kovana aluminijska legura NBR POM Čelik
Držač materijala	Kaljeni i kaljeni čelik