

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HF-2-M10X1

Broj dijela: 189261

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	2.6 mm
Nazivna veličina	2 mm
volumen	0.09 cm ³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 2
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	14 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem bez vakuumskog priključka
Usisni nastavak	Promjer 4 mm
Vakuumski priključak	M10x1
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR POM
Držač materijala	Kaljeni i kaljeni čelik