

Kompletan držač vakuumske čašice ESH-HF-4-M14X1

Broj dijela: 189263

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	6 mm
Nazivna veličina	4 mm
volumen	0.655 cm ³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	52 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem bez vakuumskog priključka
Usisni nastavak	M6
Vakuumski priključak	M14x1
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR POM
Držač materijala	Kaljeni i kaljeni čelik