

Usisna čašica

ESS-4-SS

Broj dijela: 189271

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	10 mm
Nazivna veličina	1.2 mm
Promjer vakuumske čašice	4 mm
Volumen usisa	0.008 cm ³
Pogodnost impulsa izbacivača	4 bar
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 1
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...180 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	0.46 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	0.5 N
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Vanjski promjer 3 mm
boja	transparentan
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	VMQ (silikon)