

Usisna čašica
ESS-6-SN
Broj dijela: 189274

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	15 mm
Nazivna veličina	2 mm
Promjer vakuumske čašice	6 mm
Volumen usisa	0.015 cm ³
Pogodnost impulsa izbacivača	4 bar
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 2
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	1.1 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	3.5 N
Težina proizvoda	0.2 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji promjer 4 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Niklani mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR