

# Usisna čašica ESS-60-SU

Broj dijela: 189315

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. radijus obratka                   | 350 mm                                                                                  |
| Nazivna veličina                       | 6 mm                                                                                    |
| Promjer vakuumske čašice               | 60 mm                                                                                   |
| Volumen usisa                          | 3.953 cm <sup>3</sup>                                                                   |
| Priključni položaj                     | gore                                                                                    |
| Položaj montaže                        | po želji                                                                                |
| Dodjela držača usisnih čaša            | Veličina 5                                                                              |
| Oblik usisne čašice                    | okrugli plosnati                                                                        |
| Radni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                             |
| Nazivni radni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                       |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                                       |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC       | 1 - mala izloženost koroziji                                                            |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                                                      |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu                                           |
| Temperatura okoline                    | -20 °C...60 °C                                                                          |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 166.1 N                                                                                 |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku   | 151 N                                                                                   |
| Težina proizvoda                       | 49 g                                                                                    |
| Vrsta montaže                          | bez vakuumskog priključka                                                               |
| Vakuumski priključak                   | M10                                                                                     |
| boja                                   | plava                                                                                   |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 60 +/- 5                                                                                |
| Materijal otvora za uvrtnje            | Kovana aluminijska legura, poniklana<br>Čelik, poniklan<br>Čelik, pocinčani i kromirani |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                                         |
| Materijal usisne čašice                | PUR                                                                                     |