


# Usisna čašica ESS-30-EU

Broj dijela: 189343

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. radijus obratka                   | 50 mm                                                       |
| Nazivna veličina                       | 3 mm                                                        |
| Promjer vakuumske čašice               | 30 mm                                                       |
| Volumen usisa                          | 2.12 cm <sup>3</sup>                                        |
| Priključni položaj                     | gore                                                        |
| Položaj montaže                        | po želji                                                    |
| Dodjela držača usisnih čaša            | Veličina 4                                                  |
| Oblik usisne čašice                    | okruglo ekstra duboko                                       |
| Radni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC       | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                          |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu               |
| Temperatura okoline                    | -20 °C...60 °C                                              |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 37.2 N                                                      |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku   | 41.5 N                                                      |
| Težina proizvoda                       | 9.2 g                                                       |
| Vrsta montaže                          | bez vakuumskog priključka                                   |
| Vakuumski priključak                   | M6                                                          |
| boja                                   | plava                                                       |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 60 +/- 5                                                    |
| Materijal otvora za uvrtnje            | Niklani mesing<br>Čelik, pocinčani i kromirani              |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal usisne čašice                | PUR                                                         |