


Usisna čašica ESS-50-EU

Broj dijela: 189351

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	100 mm
Nazivna veličina	3 mm
Promjer vakuumske čašice	50 mm
Volumen usisa	7.9 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Oblik usisne čašice	okruglo ekstra duboko
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	103.6 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	62 N
Težina proizvoda	23.4 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M6
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za vrtanje	Kovana aluminijska legura, poniklana Niklani mesing Čelik, pocinčani i kromirani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	PUR