


Usisna čašica
ESS-80-EF
Broj dijela: 189361

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	160 mm
Nazivna veličina	6 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	51.61 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	okruglo ekstra duboko
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...200 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	275 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	148.5 N
Težina proizvoda	141 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
boja	Siva
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	POM Čelik, poniklan Čelik, pocinčani i kromirani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	FPM