

Ravni kabel
KASI-1,5-Y-100
Broj dijela: 18940

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	71 g
Područje pogonskog napona DC	75 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Trenutna nosivost	3 A
Duljina kabela	100 m
Klasa zaštite	IP65 sa zatvorenim krajevima žice
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal omotača kabela	Gumena smjesa
Boja omotača kabela	žuta