

# Usisna čašica ESS-20X60-ON

Broj dijela: 189416

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                             | Vrijednost                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                                     | 6 mm                                                        |
| Veličina vakuumske čašice                            | 20x60 mm                                                    |
| Volumen usisa                                        | 3.69 cm <sup>3</sup>                                        |
| Priključni položaj                                   | gore                                                        |
| Položaj montaže                                      | po želji                                                    |
| Dodjela držača usisnih čaša                          | Veličina 5                                                  |
| Oblik usisne čašice                                  | ovalni ravni                                                |
| Radni tlak                                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                                   | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Operativni medij                                     | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                     | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS sukladnost                                      | VDMA24364-A1-L                                              |
| Kvaliteta hrane                                      | pogledajte proširene informacije o materijalu               |
| Temperatura okoline                                  | -10 °C...70 °C                                              |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku               | 62.8 N                                                      |
| Horizontalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku | 116 N                                                       |
| Vertikalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku   | 63 N                                                        |
| Težina proizvoda                                     | 30.8 g                                                      |
| Vrsta montaže                                        | bez vakuumskog priključka                                   |
| Vakuumski priključak                                 | M10                                                         |
| boja                                                 | crno                                                        |
| Tvrdoća po Shoreu                                    | 50 +/- 5                                                    |
| Napomena o materijalima                              | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal usisne čašice                              | NBR                                                         |