

Usisna čašica ESS-30X90-ON

Broj dijela: 189418

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	6 mm
Veličina vakuumske čašice	30x90 mm
Volumen usisa	10.17 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Oblik usisne čašice	ovalni ravni
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	134.4 N
Horizontalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku	201 N
Vertikalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku	134.5 N
Težina proizvoda	55.3 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M10
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR