


Adresni kabel KASI-ADR

Broj dijela: 18960

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	AS sučelje
Konstruktivna struktura	T-razdjelnik s kabelom s obje strane
Vrsta distribucije	2 na 1
Dodatne funkcije	Spajanje uređaja za programiranje na komponentu AS-Interface preko AS-I ravnog kabela.
Oznaka linije	bez držača znaka
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	AS-Interface
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	utaknut
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 2, vrsta montaže	utaknut
Senzor električnog priključka 3, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 3, dizajn	okruglo
Električni priključak 3, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 3, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 3, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 3, broj pinova / žica	4
Električni priključak 3, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 3, vrsta montaže	utaknut
Područje pogonskog napona DC	0 V...48 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...48 V

Svojstvo	Vrijednost
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Otpor prenapona	0.5 kV
Duljina kabela 1	2.4 m
Duljina kabela 2	0.1 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Struktura kabela	2 x 1,5 mm ²
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	2
Materijal omotača kabela	Gumena smjesa
Boja omotača kabela	žuta
Boja kućišta	crno