

Prigušivač
UOS-1-LF
Broj dijela: 1901207

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	bez brtve
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Vrsta montaže	s vanjskim navojem
Težina proizvoda	157.9 g
Pneumatski priključak	G1
Materijal umetka zaklopke	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura