

Slobodni hod
FLSR-40-R
Broj dijela: 19036

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Smjer rotacije	U smjeru kazaljke na satu
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	20.03 Nm
Težina proizvoda	1820 g
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijal rukava	Čelik za kaljenje kućišta
Materijalna osovina	Čelik za kaljenje kućišta