

# Utični spoj QSMK-5/32T-U

Broj artikla: 190593

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Mini  |
| Nazivni promjer                                 | 1,6 mm  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                     |
| Veličina pakiranja                              | 1   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                |
| Maritime classification                         | see certificate                                 |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C                                   |
| Težina proizvoda                                | 3,5 g   |
| Pneumatski priključak 1                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32"     |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32"     |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | sivo  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrdajući                |