

Višestruki distributer QSLV3-1/4-3/8-U

Broj dijela: 190783

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 5.3 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Premaz |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Veličina spremnika | 1 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija | vidi potvrdu |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja | 14 Nm |
| Težina proizvoda | 100 g |
| Broj izlaza | 3 |
| Broj dovodnih vodova | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 3/8 " |
| Temperatura okoline Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Prsten za otpuštanje u boji | Siva |
| Materijal otvora za uvrtnje | Niklani mesing |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |