


Manometar PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Broj dijela: 1908519

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	63
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Klasa zaštite	IP65
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Radijalno ispod
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali u kontaktu s medijem	Mjed
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Materijal za kućište	Čelik
Materijal leće	P.S

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	srebro
Težina proizvoda	80 g
mjerilo	Trostruka ljestvica MPa (izvana) bar (vanjski) psi (iznutra)