

Provjeriti ventil
HA-3/8-QS-3/8-U
Broj dijela: 190855

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-3/8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1700 l/min
Radni tlak	-1 bar...10 bar
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Otvoreni min Diferencijalni tlak	0.1 bar
Zatvori min Diferencijalni tlak	0.2 bar
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	48 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS