

**Provjeriti ventil**  
**HB-3/8-QS-3/8-U**  
Broj dijela: 190865

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | Nepovratna funkcija                                 |
| Pneumatski priključak 1                               | QS-3/8                                              |
| Pneumatski priključak 2                               | 3/8 NPT                                             |
| Vrsta montaže                                         | može se uvrnuti                                     |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1550 l/min                                          |
| Radni tlak                                            | -1 bar...10 bar                                     |
| Temperatura okoline                                   | 0 °C...60 °C                                        |
| Materijal za kućište                                  | Mesing                                              |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] |
| Otvoreni min Diferencijalni tlak                      | 0.1 bar                                             |
| Zatvori min Diferencijalni tlak                       | 0.2 bar                                             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)      |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                 |
| Težina proizvoda                                      | 48 g                                                |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                     |