

Vazдушna čašica bez konektora ESV-40-SU

Broj dijela: 190990

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	230 mm
Promjer vakuumske čašice	40 mm
Volumen usisa	1.566 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	69.6 N
Težina proizvoda	7.4 g
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	PUR