

Vazdušna čašica bez konektora ESV-20-EF

Broj dijela: 191026

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Min. radijus obratka	30 mm
Promjer vakuumske čašice	20 mm
Volumen usisa	0.722 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okruglo ekstra duboko
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...200 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	17 N
Težina proizvoda	1.6 g
boja	Siva
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	FPM