

# Vazдушna čašica bez konektora ESV-100-ES

Broj dijela: 191049

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. radijus obratka                   | 200 mm                                                      |
| Promjer vakuumske čašice               | 100 mm                                                      |
| Volumen usisa                          | 79.812 cm <sup>3</sup>                                      |
| Priključni položaj                     | gore                                                        |
| Položaj montaže                        | po želji                                                    |
| Oblik usisne čašice                    | okruglo ekstra duboko                                       |
| Radni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                          |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu               |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...180 °C                                             |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 440.8 N                                                     |
| Težina proizvoda                       | 65 g                                                        |
| boja                                   | transparentan                                               |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 50 +/- 5                                                    |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal usisne čašice                | VMQ (silikon)                                               |