


Amortizer YSRW-10-17

Broj dijela: 191195

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Hod	17 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	17 mm
Maksimalna sila udarca	700 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	8 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	30000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.03 J
Obnavljanje snage	3.5 N
Min. sila umetanja	25 N
Težina proizvoda	54 g
Područje mase	20 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik