

Amortizer YSRW-16-26

Broj dijela: 191197

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod	26 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	26 mm
Maksimalna sila udarca	2000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	35 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	68000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.16 J
Obnavljanje snage	6 N
Min. sila umetanja	60 N
Težina proizvoda	190 g
Područje mase	50 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik