

# Vakumski filter ESF-3

Broj dijela: 191202

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                           | Vrijednost                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Položaj montaže                                                    | po želji                                          |
| Finoća filtra                                                      | 10 µm                                             |
| Radni tlak                                                         | -0.95 bar...4 bar                                 |
| Protok pri negativnom tlaku = -0,075 MPa (-0,75 bara, -10,875 psi) | 100 l/min                                         |
| Operativni medij                                                   | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                                   | 1 - mala izloženost koroziji                      |
| LABS sukladnost                                                    | VDMA24364-A1-L                                    |
| Temperatura okoline                                                | 0 °C...60 °C                                      |
| Težina proizvoda                                                   | 9 g                                               |
| Vrsta montaže                                                      | s vanjskim navojem<br>bez vakuumskog priključka   |
| Pneumatski priključak                                              | M4                                                |
| Vakuumski priključak                                               | M4                                                |
| Napomena o materijalima                                            | U skladu s RoHS                                   |
| Materijalne brtve                                                  | NBR                                               |
| Filter materijal                                                   | PVF                                               |
| Materijal za kućište                                               | Aluminij<br>Mesing, niklani                       |