


# Tandem cilindar DNCT-4''' - -PPV-A

Broj dijela: 191229

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                     | 3 mm...500 mm                                                            |
| Na temelju norme                        | ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Prigušenje                              | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo                                |
| Način rada                              | dvoradni                                                                 |
| Radni tlak                              | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                     |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                       |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Duljina prigušenja                      | 32 mm                                                                    |
| Pneumatski priključak                   | 1/2 NPT                                                                  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                          |
| Materijalni pokrov                      | Lijevani aluminij                                                        |
| Materijalne brtve                       | NBR<br>TPE-U (PU)                                                        |
| Materijal za kućište                    | Kovana aluminijska legura                                                |
| Materijal klipnjače                     | visokolegirani čelik                                                     |