


Svjetleći pečat ME-LD-12-24DC

Broj dijela: 19141

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	0.6 g
Električni priključak	Oblik C kvadratni dizajn MSE
Područje pogonskog napona DC	12 V...24 V
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Nazivna snaga Svjetlosna brtva	0.05 W
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	TPE-U (PU)
boja	transparentan