


# Jedinica za vođenje

## FEN-25- -GF

Broj dijela: 19170

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                           | Vrijednost                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                 | 25                                    |
| Hod                                                | 2 mm...250 mm                         |
| Položaj montaže                                    | po želji                              |
| Vodilica                                           | Klizna vodilica                       |
| Konstruktivna struktura                            | Vodilica                              |
| Zaštita od eksplozije                              | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost                                    | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okoline                                | -20 °C...80 °C                        |
| Sila pomaka                                        | 15 N                                  |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm            | 12 g                                  |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                     | 866 g                                 |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                    | 12 g                                  |
| Težište pokretne mase s hodom od 0 mm              | 42 mm                                 |
| Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm | 4.7 mm                                |
| Vrsta montaže                                      | s unutarnjim navojem                  |
| Napomena o materijalima                            | U skladu s RoHS                       |
| Element vodilice materijala                        | visokolegirani čelik                  |
| Materijal za kućište                               | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma                              | Kovana aluminijska legura, eloksirana |