

Utikač
SEA-5GS-11-DUO
Broj dijela: 192010

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	24 g
Električni priključak	5-polni Obrazac A M12x1 Ravni utikač / navojni priključak
Područje pogonskog napona DC	60 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg11
Dopušteni promjer kabela	2 x 2,5 - 2,9 mm ili 2 x 5 mm
Priključni presjek	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	PA
Materijal utikačkih kontakata	Mjed Obložena bijelom broncom