


Spremnik zraka VZS-20-B

Broj dijela: 192161

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	20 l
Položaj montaže	Kondenzat se odvodi prema dolje
Odgovara normi	EN 286-1
Radni tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o jednostavnoj posudi pod tlakom
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] dušik
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...100 °C
Temperatura okoline	-10 °C...100 °C
Maksimalni moment zatezanja priključnog navoja	130 Nm
Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	9000 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za odvod kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	Čelik premazan prahom